


N Connectors F1PNF-BHC for HELIAX[®] FSJ1-50A Coaxial Cable




F1PNF-BHC




1

Cut cable.
Cortar el cable.
Coupez le câble.
Kabel abschneiden.
Corte o cabo.
切割電纜




2

Trim cable jacket.
Recortar la envuelta del cable.
Coupez la gaine du câble.
Kabelmantel abziehen.
Retire a capa do cabo.
修整電纜外皮




3

Trim inner conductor.
Cortar el conductor interno.
Coupez le conducteur intérieur.
Innenleiter abschneiden.
Limpe o condutor interno.
修整內心導體




4

Remove foam and adhesive.
Retirar el material de espuma y el adhesivo.
Enlevez la mousse et l'adhésif.
Verschäumung und Klebeband entfernen.
Remove a espuma e o adesivo.
去除泡沫塑料和粘潔劑





5

Taper inner conductor. deburr, and remove debris.
Dar forma cónica al conductor interno, quitar virutas, retirar los restos.
Effilez le conducteur intérieur, ebavurez, enlevez les débris.
Innenleiter abschrägen. Entgraten. Metallspäne entfernen.
Atarraxe o condutor interno, remova rebarba, remova os detritos.
錐削內心導體 去除毛口 去除殘渣




6

Add clamping nut.
Añadir la tuerca sujetadora.
Mettez en place l'écrou de serrage.
Klemmutter montieren.
Acrescente a porca de aperto.
加緊固螺母





8

Place bushing in connector body.
 Colocar el casquillo en el cuerpo del conector.
 Insérez la bague dans le corps du connecteur.
 Buchse in Steckergehäuse einsetzen.
 Colocar a bucha no corpo do conector.
 將襯套置入接頭體內。



9

Attach connector body.
 Añadir el cuerpo del conector.
 Fixez le corps du connecteur.
 Steckergehäuse befestigen.
 Coloque o corpo do conector.
 安裝接頭體



80-90 lb•in
 (9-10 N•m)


10

Apply heat shrink tube.
 Aplicar el tubo de termocongruimiento.
 Mettez en place la gaine thermorétractable.
 Schrumpfschlauch überziehen.
 Aqueça o tubo plástico.
 加熱縮緊套管



11

Coupling torque.
 Par de acoplamiento.
 Couple de serrage.
 Anschlußdrehmoment.
 Torque de conjugação.
 配合扭矩



Notice: Andrew disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.
Aviso: Andrews no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.
Avis: Andrew décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.
Hinweis: Andrew lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.
Atenção: A Andrew abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.
 注意：Andrew 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負責任何義務和責任



This product may be covered by one or more of the following patents, or other patents pending. United States 5,154,636; 5,137,470; 5,354,217; 5,344,051; 5,435,745; 5,595,502; Switzerland, Spain, France, United Kingdom 0 495 467; Germany P692 13 034.9; p692 14 199.5; Italy 70,732-BE/96; 71,436-BE/96; Australia 668,812

Andrew Corporation
 10500 West 153rd Street
 Orland Park, IL U.S.A. 60462

Telephone: 708-349-3300
 FAX (U.S.A.): 1-800-349-5444
 Internet: <http://www.andrew.com>

Customer Service, 24 hours: U.S.A. • Canada • Mexico: 1-800-255-1479
 U.K.: 0800 250055 • Republic of Ireland: 1 800 535358
 Other Europe: +44 1592 782612

Printed in U.S.A. 11/06
 Copyright © 2006 by Andrew Corporation